

Mahr**Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi, Rozsah merania: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415320 800
GTIN	4059192064761
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 800 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	150 mm

Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2