

Jediný testovací kolík Třída tolerance 2, Typ: 10**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	483941 10
GTIN	2050002077034
Třída položky	48A

Popis**Prevedenie:**

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele 60 ± 2 HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia \emptyset vyrytá.

Upozornenie:

Pri objednávke tiež **uvedte požadovaný \emptyset** , napr. č. 483940 veľ. 2, **0,35**.

Technický opis

Celková dĺžka	95 mm
Skúšobná dĺžka	60 mm
Stúpanie	0,01 mm
Menovitý rozmer	12 - 13,99 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	60 ± 2 HRC
Materiál	legovaná nástrojová oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny \emptyset 20	028240 20
	028260 20

Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20
