

**Garant****APMT 060220 ER, HB7730, Typ: GG**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215674 GG
GTIN	4045197673770
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$ .

## Technický opis

Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,08 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060220 ER
Typ	HB7730
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	250	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		