

**Garant****APMT 060220 ER, HB7510, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215652 ST1400
GTIN	4045197673701
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p_{max}} = 4$  mm.

## Technický opis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,1 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060220 ER
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		