

# Yale

## Elektrický kladkostroj CPV VEGO, Typ: 1-4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Trieda položky	08Y

### Popis

#### Prevedenie:

Elektrický reťazový kladkostroj so **závesným hákom** s robustnou a spoľahlivou konštrukciou. Integrovaný **spínač koncovej polohy** pre najvyššiu a najnižšiu polohu háka predlžuje životnosť klznej spojky, motora a krytu. Skupina pohonu 1 Am, doba zapnutia 50 % pri jednej rýchlosti, štandardné prevádzkové napätie (400 V/50 Hz). Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka 42 V stýkačovému ovládaniu, zapuzdrenému ovládaciemu spínaču s krytím IP65, motorom IP55.

#### Upozornenie:

Vyhotovenie s 2 rýchlosťami (jemný zdvih), inými výškami zdvihu, podvozkom, reťazovým boxom, bezdrôtové vyhotovenie a vyhotovenie 230 V na požiadanie.

### Technický opis

Výška normálneho zdvihu	3 m
Nosnosť	1000 kg
Pohonná skupina podľa FEM/ISO	1AM
automatický koncový spínač	áno

nastavitelná překřezávající spojka	áno
Typ	1-4
Počet vláken řetaze	2
Nosnost t	1 t
Rychlost zdvihu	4 m/min
Hmotnost	28 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj