

Garant**APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215672 GG |
| GTIN | 4045197601506 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ | GG |
| Posuv f_z na zub | 0,08 mm |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Séria | Softcut® |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 060204 ER |
| Typ | HB7730 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | vhodný | 250 | K |
| mokrý maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |