

Garant**APMT 060208 ER, HB7510, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215650 ST1400
GTIN	4045197673695
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,1 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060208 ER
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		