

Yale

Valec s dutým piestom YCS, Tlaková sila / zdvih (t / mm): 12/40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086070 12/40
GTIN	4025092150873
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Hydraulické nástroje Yale sú vyrobené z vysoko kvalitnej **CrMo ocele** pre značne vyššiu pevnosť v „elastickej oblasti“ a z toho vyplývajúcu **veľmi dlhú životnosť**. Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými hydraulickými systémami 700 bar.

Na základe ich **priechodzieho stredového otvoru** sa tieto valce hodia pre použitie, pri ktorom sa musia pomocou **závitových vretien** zachytiť veľké ťažné sily, pripojenie pomocou rýchlospojky.

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Použitie:

Predopnutie ťažných kotiev, **vtláčenie a vytláčenie** ložísk, osí a hriadelov, **stiahnutie** ozubených kolies a remeníc, ako aj ťahanie, resp. presunutie ťažkých konštrukcií.

Rozsah balenia:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitú **bez** pripojovacích vedení a adaptéra.

Upozornenie:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081.

Technický opis

Ø priechodného otvoru	20 mm
Výška zdvihu	40 mm
Valec vonkajší Ø	70 mm
Hmotnosť	3,5 kg
maximálna tlaková sila	120 kN
Stavebná dĺžka po zasunutí	142 mm
Množstvo oleja	71 ml
Druh produktu	Hydraulický valec