

Garant**TK upínač konfigurovateľný, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212000 20
GTIN	4045197659248
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

Systém obvodovej hádzavosti $\leq 10 \mu\text{m}$ vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy. Stopka je brúsená po celej dĺžke v h6 – na individuálne skracovanie a uvoľňovanie.

Upozornenie:

Maximálna hĺbka frézovania = $L_1 + l$; l = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410. Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Stopka sa dá uvoľniť na $\varnothing d_{1\text{min}}$.

Technický opis

Pre Ø vyvrtavacej hlavy D	20 mm
Stopka Ø D ₅ h6	20 mm
minimálny vonkajší Ø d ₁ , ktorý je možné vyňať	19,8 mm
Úžitková dĺžka L ₁	40 mm
odporúčaný ťahovací moment	25 Nm
Celková dĺžka L	195 mm
Séria	TopCut
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

