

**Garant****Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, Ø D: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212100 25
GTIN	4045197193599
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

**Upozornenie:**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Montážny závit M	M12
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0702
$\varnothing D_3$	18 mm
Počet rezných hrán Z	5

Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	16,21 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $a_p$	1,5 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,73 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie bitov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219803
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2