

**Garant****Kopírovacia fréza 0° negatívna, stopka Weldon, Ø D: 15Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212090 15L
GTIN	4045197192394
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

**Upozornenie:**

$a_{p\max} = 1,5 \text{ mm}$ .

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	26 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0702
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	20 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	135 mm
Ø dĺžka d <sub>1</sub>	80 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	28 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	4,51 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	6,23 mm
Vřtacie cirkulárové frézy $a_p$	1,5 mm
Uhol nastavenia k	15 – 28 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopirovacía fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219803
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2