

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812