

**APHT 160408ER-46, SP6519, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215771 UNI
GTIN	2050002058200
Trieda položky	28E

Popis**Upozornenie:**

Tieto vymeniteľné doštičky používajte **iba so skrutkou č. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Pri použití vymeniteľných doštičiek s $r \geq 3,2$ mm na nosičoch č. 215705, 215710, 215715 a 215717 je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APHT 160408ER-46
Typ	SP6519
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	110	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	155	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
GG(G)	vhodný	200	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		