

Garant**APFT 160408 PDTR, HB7720, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,14 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APFT 160408 PDTR
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	4,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
GG(G)	vhodný	140	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		