

Garant**APEX 160404 PDFR, HB7510, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APEX 160404 PDFR
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	4,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	350	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienené vhodný		