

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 63/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215715 63/5
GTIN	4045197410634
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219812
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0