

**APHT 160408ER-46, X500, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215781 UNI
GTIN	2050002058231
Trieda položky	28F

**Popis****Upozornenie:**

Tieto vymeniteľné doštičky používajte **iba so skrutkou č. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Pri použití vymeniteľných doštičiek s  $r \geq 3,2$  mm na nosičoch č. 215705, 215710, 215715 a 215717 je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

**Technický opis**

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APHT 160408ER-46
Typ	X500
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		