



Pracovné svietidlo Line Light, Typ: 1200

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081340 1200 |
| GTIN | 5708997000571 |
| Trieda položky | 08C |

Popis

Prevedenie:

Pracovné osvetlenie Line Light je vyrobené z extrúdaného akrylového profilu so **zabudovanou šošovkou** (uhol vyžarovania 75°) a tým mimoriadne **robustné a odolné voči nárazom**. Je preto koncipované pre použitie pri **najtvrdších podmienkach** a spoľahlivo poskytuje silné a koncentrované svetlo do každého pracovného priestoru. S **akumulátorom pre mobilné použitie** s prídavnou vreckovou lampou na čelnej strane (150 lumenov). S 24 V jednosmerným vstupom pre priame pripojenie k stroju alebo pomocou transformátora Č. 081342 k 230 V sieťovému napätiu.

Lampu je možné v držiaku otáčať a nastaviť bez clonenia.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre inštaláciu na **pracovisku alebo vo vozidle**.

Rozsah balenia:

Pracovné svetlo, 2 spony a prípojky, koncové kusy, vstup káblov / upínač, 2 pripojovacie spojky.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Počet LED diód | 156 |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Svetelný tok | 900 lm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Osvetľovacie teleso vymeniteľné | nie |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Svetelný výkon | 13 W |
| Menovité napätie | 230 V |
| Uhol vyžarovania | 75 Stupeň |
| Zóna ATEX | žiadna |
| Celková dĺžka | 1200 mm |
| Ø hlavy | 25 mm |
| Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |

Príslušenstvo

| | |
|--------------------|--------|
| Držiak s prísavkou | 081345 |
| Magnetické držiaky | 081344 |