

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

**Upozornenie:**

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$  mm.

## Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100305 TR
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,55 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	125	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
GG(G)	vhodný	220	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		