

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215850 100/12
GTIN	4045197281234
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na naskrutkovanie.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály.

- **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	100 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Počet rezných hrán Z	12
Uhol rampy α_{max}	0,15 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	94,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	197 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	198 mm
$\varnothing D_3$	97 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP