

**VNMG 160408, Typ: SW05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	MU
Hlavné použitie	Ti
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie