

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie