

Garant**Digitálna jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237602 HW20
GTIN	4045197816498
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Presnosť prísuvu 0,001 mm v Ø prostredníctvom zobrazovacej jednotky č. 237601.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytением č. 237651 – 237656.

Upozornenie:

Držiak vymeniteľných doštičiek 237604 3 na rozšírenie na rozsah Ø od 104,9 do 134,1 mm.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	45 mm
Napojenie	HW20
vhodná otočná rezná platnička	CC..0602..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 1
Ø rozsahu vretena	23,9 - 31,1 mm
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Vyrtávací nástroj