

Garant**Digitálna jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237602 HW25
GTIN	4045197816603
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Presnosť prísuvu 0,001 mm v Ø prostredníctvom zobrazovacej jednotky č. 237601.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytением č. 237651 – 237656.

Upozornenie:

Držiak vymeniteľných doštičiek 237604 4 na rozšírenie na rozsah Ø od 104,9 do 134,1 mm.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC..0602..
Úžitková dĺžka L ₁	56 mm
Napojenie	HW25
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 1
Ø rozsahu vretena	30,9 - 40,1 mm
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Vyrtávací nástroj