

**Garant****Digitálna jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 237602 HW40   |
| GTIN             | 4045197816627 |
| Trieda položky   | 29W           |

**Popis****Prevedenie:**

**Presnosť prísuvu 0,001 mm v Ø prostredníctvom zobrazovacej jednotky č. 237601.**

**Použitie:**

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytením č. 237651 – 237656.

**Upozornenie:**

Držiak vymeniteľných doštičiek 237604 2 na rozšírenie na rozsah Ø od 104,9 do 134,1 mm.

**Technický opis**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>    | 75 mm          |
| vhodná otočná rezná platnička    | CC..0602..     |
| Napojenie                        | HW40           |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 237606 vel. 1  |
| Ø rozsahu vretena                | 50,9 - 67,1 mm |
| Vnútorne chladenie               | áno            |

Druh produktu

Vyrtávací nástroj