

**CCMT 09T302, Typ: CA525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie