

Garant**Sústružnícky držiak Eco PWLNL 95°, pre otočné rezné platničky WN.., ľavé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným privodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Držiak ISO-kód	PWLNRL 1620X06
Skrutka klinku	259018 4
Veľkosť doštičiek	6 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Klinok	259015 6
Pružina	259046 2

Technický list

Podložka	259031 9
Celková dĺžka L	77 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/251905-16/06>