

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Podložka	259031 40
Súprava pružín	259044 2
Držiak ISO-kód	PWLNR/L 1616H08
Skrutka klinku	259018 2
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť stopky	16 mm
Klinok	259015 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 40	259031 40
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500