

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	MWLNLR/L 2020K08
Kolík	259049 2
Upínacia príložka	259038 12
Súprava skrutiek	259023 2
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Podložka	259031 41
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Kolík Typ 2	259049 2
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Podložka Typ 41	259031 41
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500