

**Základné teleso KOMET®, 4×D, Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236653 20     |
| GTIN             | 4047109076198 |
| Trieda položky   | 24K           |

**Popis****Prevedenie:**

- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Stopka v ABS vyhotovení.
- Procesne spoľahlivé do 4×D.

**Použitie:**

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

**Technický opis**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$                                 | 145 mm                           |
| Základné teleso $\varnothing d_1$                               | 19 mm                            |
| vhodné pre vrtáciu korunku                                      | 20 - 25 mm                       |
| ABS® $\varnothing$ stopky $D_s$                                 | 50 mm                            |
| Úžitková dĺžka $L_1$  | 113 mm                           |
| Menovitý- $\varnothing D$                                       | 20                               |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D                              |
| Stopka  | ABS                              |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

