

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 25
Klinok	259015 9
Držiak ISO-kód	PWLNLR/L 2525M06
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Veľkosť doštičiek	6 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Skrutka klinku	259018 6
Súprava pružín	259044 5
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 25	259031 25
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Klinok Typ 9	259015 9
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500