

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Držiak ISO-kód	SDHCR/L 2525M11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 3	269005 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500