

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2525M11
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	269005 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 3	269005 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500