

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Skrutka klinku	259018 2
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Klinok	259015 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2020K12
Podložka	259031 20
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Podložka Typ 20	259031 20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500