

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružinových kolíkov	259047 2
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 2020K12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružín	259044 2
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Klinok	259015 2
Podložka	259031 20
Skrutka klinku	259018 2
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 20	259031 20
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500