

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 20
Klinok	259015 2
Súprava pružín	259044 2
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Veľkosť stopky	25 mm
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 2525M12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka klinku	259018 2
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Podložka Typ 20	259031 20
Klinok Typ 2	259015 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500