

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Držiak ISO-kód	AH12M SDQCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	8,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500