

**Garant****Držiak vyvrtávacej tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 30, Otvor d<sub>2</sub> (H7): 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319225 12
GTIN	4067263107842
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58+/-2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- Prevrtaná stopka VDI.
- S dvoma guľovými striekacími dýzami.

**Výhoda:**

- Vhodné aj pre dlhšie vyvrtávacie tyče.
- Individuálne nastavenie dĺžky vyvrtávacích tyčí.

**Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

**Technický opis**

Otvor d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø L <sub>6</sub> Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm

Ø H <sub>3</sub>	21,5 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI