

Garant**Držiak vyvrtávacej tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 30, Otvor d2 (H7): 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319225 20
GTIN	4067263107866
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58+/-2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- Prevrtaná stopka VDI.
- S dvoma guľovými striekacími dýzami.

Výhoda:

- Vhodné aj pre dlhšie vyvrtávacie tyče.
- Individuálne nastavenie dĺžky vyvrtávacích tyčí.

Použitie:

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Technický opis

Otvor d ₂ (H7)	20 mm
Ø L ₇	51 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø H ₃	25 mm
Ø L ₆ Ø L ₆	65 mm

Ø D ₆	68 mm
Ø D ₈	62 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI