

AEG

Akumulátorový kompaktný skrutkovač, Typ: SE3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:**AEG – Akumulátorový zalomený skrutkovač**

Kompaktný skrutkovač a vŕtačka napájané lítiovo-iónovým akumulátorom **s otočným klbom** na prácu v rovnom alebo šikmom tvare. 10-stupňové nastavenie krútiaceho momentu a klzná spojka. Chod vľavo/vpravo, **1/4 palcový šesťhranný upínač hex-bitov** (E 6,3).

Výhoda:

S otočným klbom.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod Č. 073824 a Č. 073841.

Technický opis

maximálny krútiaci moment mäkký	4,5 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý	6,5 Nm
maximálne otáčky 2. stupeň	0 - 600 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	3 mm
Označenie výrobcu	SE3,6

Typ	SE3
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	6 mm
typické použitie	Light
Konštrukcia	priamy skrutkovac
Upínač nástrojov	E 6,3
Napätie akumulátora	3,6 V
Kapacita akumulátora	1,5 Ah
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 200 min ⁻¹
Hmotnosť	0,6 kg
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ B 3 V
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač