

 KOMET**HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464, TiAlN, Typ: 115****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236662 115
GTIN	4047109090163
Trieda položky	24M

Technický opis

Ø d ₂	20 mm
vhodné pre vŕtáciu korunku	115 – 155 mm
Typ	TiAlN
Zhoda	Inox
Zhoda	liatina
Druh produktu	Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie