

**Garant****Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	26 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Odsadenie stredu $L_3$	16 mm
Držiak ISO-kód	AH20R SDUCR/L11
Dĺžka výčnelku $L_1$	100 mm
Celková dĺžka $L$	200 mm
Výška upínania $L_2$	18 mm
Uhol nastavenia $k$	93 Stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500