



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Trieda položky	25U

Technický opis

Držiak ISO-kód	A10L SDUCR/L07
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269022 4 DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	8,7 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka, Typ: 4	269022 4
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
	659906 500