



**Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, dlhé, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Trieda položky	24F

## Popis

### Prevedenie:

- Radiálne nastaviteľné upínacie držiaky umožňujúce presné rezanie dvomi bitmi a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.
- Kompaktná konštrukcia nástroja.
- Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.
- Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.
- Kompatibilné s 1 kanálovým chladením na chladenie s minimálnym množstvom kvapaliny.

### Upozornenie:

**Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.**

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

### Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

## Technický opis

Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	10 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	135 mm
Ø rozsah D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	51 - 71 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm

Prevedenie	dlhé
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj

## Príslušenstvo

Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 90^\circ$ Dokončovanie Držiak 51-71	236688 51-71
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 90^\circ$ Hrubovanie Držiak 51-71	236686 51-71
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 80^\circ$ Hrubovanie Držiak 51-71	236684 51-71
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 80^\circ$ Hrubovanie Držiak 51-71	236685 51-71