



Predĺženie pre závitník, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338405 6
GTIN	4067263108917
Trieda položky	32H

Popis

Prevedenie:

- Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.
- Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

pre štvorhran K_1	6,2 mm
pre \varnothing stopky závitú d_2	8 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	8 mm
pre menovitý \varnothing závitú d_1 DIN 374/376	M11
pre upínaciu dĺžku l_1	30 mm
Predĺženie $\varnothing D_4$	13 mm

Predĺženie L ₂	60 mm
Predĺženie K ₂	6,2 mm
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 371	M8
Predĺženie L ₃	130 mm
Druh produktu	Predĺženie