

HOLEX**Predĺženie pre závitník, Typ: 10L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338405 10L
GTIN	4067263109006
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.
- Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie $\varnothing D_4$	18 mm
Predĺženie K_2	9 mm
pre menovitý \varnothing závit d_1 DIN 374/376	M16
Predĺženie L_3	230 mm
pre \varnothing stopky závit d_2	12 mm
pre upínaciu dĺžku l_1	36 mm

Predĺženie L ₂	90 mm
Predĺženie Ø D ₃	12 mm
pre štvorhran K ₁	9 mm
Druh produktu	Predĺženie