

**WNMG 080412, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 4 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	MS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie