

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251406 32/22  |
| GTIN             | 4045197656919 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Veľkosť stopky                | 32 mm             |
| Kolík                         | 259049 2          |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>    | 36 mm             |
| Veľkosť doštičiek             | 22 mm             |
| Podložka                      | 259031 33         |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>  | 40 mm             |
| Upínacia príložka             | 259038 13         |
| vhodná otočná rezná platnička | TN.. 2204..       |
| Súprava skrutiek              | 259023 2          |
| Držiak ISO-kód                | MTJNR/L 3232P22   |
| Celková dĺžka L               | 170 mm            |
| Norma                         | Výrobná norma     |
| Druh použitia                 | pravé             |
| Vnútorne chladenie            | nie               |
| Uhol nastavenia k             | 93 Stupeň         |
| Použitie                      | Čelné sústruženie |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie      | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak             |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2  | 259023 2   |
| Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3  | 674242 3   |
| Upínacia príložka Typ 13  | 259038 13  |
| Kolík Typ 2   | 259049 2   |
| Podložka Typ 33   | 259031 33  |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |