

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Kolík	259049 6
Súprava skrutiek	259023 2
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Držiak ISO-kód	MTJNR/L 2525M16
Veľkosť stopky	25 mm
Upínacia príložka	259038 14
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 32
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 32	259031 32
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Upínacia príložka Typ 14	259038 14
Kolík Typ 6	259049 6
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500