

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Držiak ISO-kód	A12L SDUCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500